

商品名：ステンレスサーモタンブラー 380ml(回転インクジェット)

印刷範囲：W266×H100mm

印刷方法：回転インクジェット印刷

フルカラー印刷

102500790

2026.09.29

ver.CC

印刷範囲です。印刷範囲内に、デザインを配置してください。

重なり部分です。デザインが隠れたり、色が濃くなる恐れがあります。

タンブラーなどテーパーになっている商品は、下すぼみにデザインが印刷されます。

デザインの端と端が重なって欲しくない場合、重なり部分にデザインを入れないでください。

デザインの端と端をピッタリ繋ぐことはできず、重なりや隙間が生じる恐れがあります。

実線幅0.2mm・抜き幅0.3mm以上を推奨します。

上記寸法より小さい場合、デザインが潰れる恐れがあります。

デザインによって、上記寸法が当てはまらない場合があります。

白色にしたいデザインは、色を変更せずにそのまま配置してください。



制作・入稿前にご確認ください。

注意事項について

- 『お客様デザイン』 レイヤー上に、デザインを配置してください。
- カラーモードは、CMYKにしてください。
- 全ての文字は、アウトライン化してください。
- パターン・効果・アピアランスを使用する場合は、分割・拡張してください。
- 黒のカラーは、K100%にしてください。
- 4色ベタ（C100%/M100%/Y100%/K100%）は、しないでください。
※意図的にリッチブラックを使用する場合は、C40%/M40%/Y40%/K100%を推奨します。
- 画像は、埋め込み・リンクしてください。リンクする場合、画像データも入稿してください。
- 画像解像度は、原寸で約300 ～ 350dpiを推奨します。
- 画像のカラーは、CMYKにしてください。
- オーバープリントは、使用しないでください。
- テンプレートの情報（線・説明文・レイヤーなど）は、移動・削除しないでください。
- お使いのバージョンで、保存してください。
※商品によって、画像を配置できない場合があります。

印刷の仕上がりについて

- 商品本体の材質や色によって、印刷色の仕上がりが変わる恐れがあります。
- 細かいデザインの場合、かすれたり、潰れたりする恐れがあります。
※細かすぎるデザインの場合、デザインの変更をお願いする恐れがあります。